



Trubičky z PE-LD druh 2594 se vyrábějí z rozvětveného polyetylenu technologií vytlačování. Trubičky jsou určeny k beztlakové dopravě kapalných, plyných a sypkých médií v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství a pro laboratorní účely. Trubičky lze používat v rozmezí teplot od -20 °C do +80 °C.

Tab. č. 1: Rozměrový list

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Informativní hmotnost [g/m]
d	dovolená odchylka	t	dovolená odchylka	
0,7	+ 0,10	1,0	+ 0,15	5,0
0,7	+ 0,10	1,25	+ 0,15	7,0
0,9	+ 0,10	0,9	+ 0,15	4,8
1	+ 0,25	0,5	+ 0,25	2,2
		0,7	+ 0,25	3,4
		1,0	+ 0,30	5,8
1,2	+ 0,10	0,65	+ 0,15	4,0
1,3	+ 0,10	0,50	+ 0,15	3,0
1,5	+ 0,25	0,75	+ 0,25	4,9
1,5	+ 0,25	2,25	+ 0,40	24,4
2	+ 0,25	0,5	+ 0,25	3,6
		1,0	+ 0,35	8,7
		2,0	+ 0,40	23,1
2,5	+ 0,30	0,5	+ 0,25	5,1
3	+ 0,30	0,5	+ 0,25	5,1
		1,0	+ 0,30	11,6
		1,5	+ 0,35	19,5
		4,0	+ 0,50	80,9
3,5	+ 0,30	0,5	+ 0,25	5,8
		1,0	+ 0,30	12,4
4	+ 0,35	0,5	+ 0,25	6,4
		1,0	+ 0,30	14,4
		1,5	+ 0,35	23,8
		2,0	+ 0,40	34,7
		2,5	+ 0,40	49,9
4,5	+ 0,35	0,75	+ 0,30	12,0
		1,0	+ 0,30	18,0
5	+ 0,35	0,5	+ 0,25	7,9
		1,0	+ 0,30	17,4
		1,5	+ 0,35	27,8
		2,0	+ 0,40	40,5
		2,5	+ 0,40	54,2
		3,0	+ 0,40	69,3
		3,5	+ 0,45	85,9
6	+ 0,40	0,5	+ 0,25	9,4
		1,0	+ 0,30	20,3
		1,5	+ 0,35	32,3
		2,0	+ 0,40	46,2
6,5	+ 0,20	1,5	+ 0,35	35,1
6,5	+ 0,40	1,75	+ 0,35	41,7
6,5	+ 0,20	1,5	± 0,10	35,1





Pokračování Tab. 1

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Informativní hmotnost [g/m]
d	dovolená odchyłka	t	dovolená odchyłka	
7	+ 0,40	0,5	+ 0,25	10,3
		1,0	+ 0,30	23,2
		1,5	+ 0,35	36,9
		2,0	+ 0,40	52,0
		2,5	+ 0,40	68,6
7	+ 0,40	3,0	+ 0,40	86,7
7,8	+ 0,20	1,1	+ 0,30	26,1
8	+ 0,45	0,5	+ 0,25	12,3
		1,0	+ 0,30	26,1
		1,5	+ 0,35	41,2
		2,0	+ 0,40	57,8
		3,0	+ 0,40	95,3
9	+ 0,45	0,5	+ 0,25	13,7
		1,0	+ 0,30	28,9
		1,5	+ 0,35	45,8
		2,0	+ 0,40	63,6
		2,5	+ 0,40	83,0
10	+ 0,50	0,5	+ 0,25	15,2
		1,0	+ 0,30	31,8
		1,5	+ 0,35	49,8
		2,0	+ 0,40	69,4
		2,5	+ 0,40	90,3
11	+ 0,55	0,5	+ 0,25	16,6
		1,0	+ 0,30	34,8
		1,5	+ 0,35	54,2
		2,0	+ 0,40	75,1
12	+ 0,55	0,5	+ 0,25	18,1
		1,0	+ 0,30	37,5
		1,5	+ 0,35	58,5
		2,0	+ 0,40	80,9
13	+ 0,50	1,0	+ 0,30	40,5
		1,5	+ 0,35	62,8
		2,0	+ 0,40	86,7
14	+ 0,60	1,0	+ 0,30	43,4
		1,5	+ 0,35	67,2
		2,0	+ 0,40	92,4
15	+ 0,60	1,5	+ 0,30	72,3
15,5	+ 0,60	0,75	+ 0,25	40,6
16	+ 0,60	2,0	+ 0,40	104,0
17	+ 0,60	1,5	+ 0,35	80,2
		2,0	+ 0,40	109,8
18	+ 0,60	1,5	+ 0,35	84,5
19	+ 0,60	1,0	+ 0,30	57,8
		1,5	+ 0,35	89,0





Pokrčování tab. 1

Vnitřní průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Informativní hmotnost [g/m]	Vnitřní průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]
20	+ 0,60	1,5	+ 0,35	95,2
		2,0	+ 0,40	145
22	+ 0,60	1,5	+ 0,35	102,9
25	+ 0,60	2,0	+ 0,40	160,0
26	+ 0,60	3,0	+ 0,50	280,0

Tab. č. 2 - speciální rozměry

Vnitřní průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Vnější průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Informativní hmotnost [g/m]
8	- 0,30	13,5	- 0,30	86,3
9	± 0,20	12,8	± 0,20	59,0

