



Trubičky z polystyrenu druh 1890 se používají k různým technickým a laboratorním účelům (nutno odzkoušet odolnost proti přepravovanému mediu).

Manipulaci s trubičkami lze provádět při teplotě od 0 °C do +80 °C.

Tabulka rozměrů trubiček

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Délka 1 ks [mm]	Hmotnost 1 ks [g]
2 + 0,3	4 + 0,3	330 + 2 %	3,8
16 + 0,4	20 + 0,7	650 + 3 %	87
17 + 0,4	20 + 0,7	600 + 3 %	62
17 + 0,4	20 + 0,7	700 + 3 %	66
2 + 0,3	4 + 0,3	330 + 2 %	3,8

